

HP2071 Berbequim percutor 1.010W 13mm

HP2071

Berbequim percutor 1.010W 13mm

0 Mais potente e versátil. Com portabrocas automático



Código EAN

0088381051682

INFORMAÇÕES TÉCNICA

Potência	1.010 W
RPM alta	0 - 2.900 Rpm
RPM baixo	0 - 1.200 Rpm
G.p.m elevada	0 - 58.000 gpm
G.p.m baixo	0 - 24.000 gpm
Capacidade portabrocas	1.5 - 13.0 mm
Capacidade máx. em pedra	20 mm
Capacidade máx pedra dura	13 mm
capacidade máx. em metal	8 - 16 mm
capacidade máx. em madeira	25 - 40 mm
Velocidades Mecânicas	2
Arranque suave	✓
Electrónica constante	✓
Indicador de sobrecarga	✓
Velocidade variável (interruptor)	✓
Velocidade variável (dial)	✓
Cap. Perfuração (43mm)	✓
Embraiagem de segurança	✓

BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO

- Amplo botão para a mudança de modo de trabalho de "apenas rotação" a "rotação + percussão".
- Prática luz indicadora, que nos informa de uma desconexão do interruptor principal ou do cabo, ou bem de um sobreaquecimento.
- Dial para controlo da seleção da velocidade adequada a cada tipo de trabalho.
- Electrónica constante, que permite um arranque suave e mantém a velocidade baixo carga.
- Novo sistema de mudança de rotação: alterar a posição das escovas sobre o induzido, recebendo mais energia e estendendo a vida útil das escovas três vezes mais do que o habitual.
- Grande interruptor e botão de bloqueio, que permite um melhor controlo da velocidade e um manuseamento mais fácil da máquina.
- Embraiagem de segurança, com mecanismo protector contra bloqueios acidentais da broca, protegendo também, o braço do operador.
- Selector de 2 velocidades mecânicas, que permite seleccionar velocidad alta o baja dependiendo del



Produtos relacionados

ACESSÓRIOS PADRÃO

135302-6

Punho completo



194254-0

Portabrocas automático S13



415486-9

Guia de profundidade



824695-3

Mala pvc



E-03953

Broca craneana Ezychange 83 mm



ACESSÓRIOS

E-03676

Broca craneana Ezychange 22 mm



E-10964

Broca Multimaterial Omnibohrer



E-10986

Broca Multimaterial Obmnibohrer



E-11031

Broca Multimaterial Omnibohrer



Suporte

Manual do usuário:

